

Garant
Opname conisch met inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-Ø D: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	210567 10
GTIN	4045197557797
Artikelklasse	21Z

Omschrijving
Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$** dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Voor snijkop-Ø D	10 mm
Nuttige lengte L_1	36 mm
Buiten-Ø d_1	9,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Serie	TopCut
Opname	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname