

**Garant**
**VHM-opname cilindrisch, lang, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	210562 16
GTIN	4045197558022
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken. Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	97 mm
Buiten-Ø $d_1$	15,8 mm
Voor snijkop-Ø D	16 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Totale lengte L	150 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

