

Garant
Opname cilindrisch met inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-Ø D: 20mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 210557 20 |
| GTIN | 4045197557766 |
| Artikelklasse | 21Z |

Omschrijving
Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$ dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------------|
| Voor snijkop-Ø D | 20 mm |
| Nuttige lengte L_1 | 51 mm |
| Buiten-Ø d_1 | 19,8 mm |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 25 Nm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Schacht-Ø D_s | 25 mm |
| Serie | TopCut |
| Opname | Weldonschacht |
| Inwendige koeling | ja |

Producttype

Inschroeffreesopname