

**Garant****Opname conisch zonder inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-Ø D: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210565 10
GTIN	4045197522726
Artikelklasse	21Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	36 mm
Voor snijkop-Ø D	10 mm
Buiten-Ø $d_1$	9,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Serie	TopCut
Opname	Weldonschacht
Producttype	Inschroeffreesopname

