

**Garant****Opname cilindrisch, SK 40, Voor snijkop-Ø D: 10mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	210575 10
GTIN	4045197522801
Artikelklasse	21Z

## Omschrijving

### Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

**Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

### Opmerking:

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

## Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	21 mm
Afkoppellengte A-maat	40 mm
Voor snijkop-Ø D	10 mm
Buiten-Ø $d_1$	9,8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Opnamegrootte	40 mm
Serie	TopCut

Opname	SK 40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname