

Garant**GARANT Master Steel VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	123240 10
GTIN	4069515030496
Artikelklasse	11E

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste booruitvoering en geoptimaliseerde speciale aanslijping voor een **optimale spaanvorming en veilige spaanbreuk** met verhoogde **voedingswaarden tegelijkertijd**. **Geavanceerde microgeometrie, convexe snijkantvorm en slijpen met conische mantel** voor extra stabiliteit van de hoofdsnijkant. **Geoptimaliseerde spangroefgeometrie en gepatenteerde kopse geometrie** voor een **proceszekere spaanafvoer** in stalen materialen en gietstaal. **Hoogrendementcoating** van de nieuwste generatie.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Voor een proceszeker gebruik van de boren $12 \times D$ wordt een voorafgaande centrering met nr. 121068 – 121130 aanbevolen.

Vorm **HB** en **HE** voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 123241** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 123240 + 129100HE** bestellen.

Technische beschrijving

Nominale Ø D_c	10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Norm	Fabrieksnorm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	162 mm
Tolerantie nominale Ø	h7

Voeding f in staal < 1100 N/mm ²	0,26 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	105 mm
Spaangroeflengte L _c	120 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	12xD
Tophoek	135 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
GG(G)	geschikt	95 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: 123240 10

