

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 50/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max}	59,4 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	4,6 mm
Snijkant-Ø D_c	50 mm
Aantal snijkanten Z	4
Serie	DOVEIQMILL

Opnameboring-Ø	22 mm
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------