

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 125/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Rampinghoek α_{max}	0,5 graden
Aantal snijkanten Z	9
Serie	HELI3MILL
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	249 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,3 mm

geschikte wisselplaat	TD..1505..
Ø D ₃	120,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	245 mm
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	1501,11 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Fabrikantnummer	HM390 FTD D125-9-40-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------