

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Maximale buiten-Ø D <sub>max</sub>	59,4 mm
Serie	DOVEIQMILL
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	4,6 mm
Opnameboring-Ø	22 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------