



HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 63/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	125 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	625,39 mm
Serie	HELI3MILL
geschikte wisselplaat	TD..1505..
Opnameboring-Ø	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	121 mm

Snijkant- $\varnothing D_c$	63 mm
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek α_{max}	1,2 graden
Totale lengte L_{totaal}	45 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,8 mm
Fabrikantnummer	HM390 FTD D063-6-22-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------