



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 20/3



Bestelgegevens

Bestelnummer	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	19,08 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Ramplinghoek α_{\max}	2,7 graden
Ø D_3	12,6 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	LOGIQ4FEED
Afkoppellengte L_1	60 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	39 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Instelhoek κ	17 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	32,6 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------