


NEODO vlak-/hoekfrees, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Artikelklasse	19D

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Serie	NEODO
Snijkant-Ø D _c	32 mm
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	5 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Afkoppellengte L ₁	45 mm
Fabrikantnummer	S890 ESZ D32-4-W32-R08
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------