

**NEODO vlak-/hoekfrees, met boring,  $\varnothing$  DC / aantal snijkanten Z: 100/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Aantal snijkanten Z	10
Serie	NEODO
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	100 mm
Opnameboring- $\varnothing$	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	5 mm

Fabrikantnummer	S890 FSZ D100-10-32-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------