

**NEODO vlak-/hoekfrees, met boring, \varnothing DC / aantal snijkanten Z: 50/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225760 50/6
GTIN	7291075440096
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring- \varnothing	22 mm
Serie	NEODO
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	5 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	6
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Snijkant- \varnothing D_c	50 mm

Fabrikantnummer	S890 FSZ D050-06-22-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------