

**NEODO vlak-/hoekfrees, met boring,  $\varnothing$  DC / aantal snijkanten Z: 80/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Serie	NEODO
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Snijkant- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	80 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
Aantal snijkanten Z	12
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	5 mm
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm

Fabrikantnummer	S890 FSZ D080-12-27-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------