



HELI3MILL hoekfrees, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische beschrijving

Rampinglengte L voor α_{\max}	220,9 mm
Raminghoek α_{\max}	2,1 graden
Ø D ₃	28 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Helicoïdaal frezen a _p	3,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	63 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	TP..1003..
Snijkant-Ø D _c	32 mm

Serie	HELI3MILL
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Fabrikantnummer	HM390 ETP D32-4-W32-10
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 1	229695 1
---------------------------------------	----------