



HELI3MILL hoekfrees, Cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 50/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	99 mm
Totale lengte L _{totaal}	130 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Rampinghoek α _{max}	1,6 graden
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	468,99 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	95 mm
Ø D ₃	45,6 mm

Helicoïdaal frezen a _p	3,9 mm
Serie	HELI3MILL
geschikte wisselplaat	TD..1505..
Fabrikantnummer	HM390 ETD D050-4-C32-15
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	229696 1
--	----------