


TPKT 1003PDR, IC808, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Soort	IC808

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		