

**TPKT 1003PDR, IC882, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226509 S
GTIN	7291075313567
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
Voeding f_z	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	TPKT 1003PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPKT 1003PDR IC882
Soort	IC882
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		