


**XNMU 043010HP, IC716, Type: S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	221204 S
GTIN	7291075452334
Artikelklasse	19A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\ max} = 0,8$  mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	XNMU 043010HP
Serie	LOGIQ4FEED
Voeding $f_z$	0,4 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,8 mm
Type	S
Geometrie	HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Soort	IC716
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		