

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Serie	NEODO
Type	ST1400
Geometrie	PNR-MM
Fabrikantnummer	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-code wisselplaat	SZMU 080408PNRMM

Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		