

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	INOX
Serie	NEODO
Voeding f_z per tand	0,15 mm
Geometrie	PNR-HP
Fabrikantnummer	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-code wisselplaat	SZMU 080408PNRHP

Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		