


**SZHU 080408PNR, IC882, Type: S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	225807 S
GTIN	7291075460360
Artikelklasse	19A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Technische beschrijving**

Serie	NEODO
Type	S
Voeding $f_z$ per tand	0,12 mm
Geometrie	PNR
Fabrikantnummer	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-code wisselplaat	SZHU 080408PNR

Soort	IC882
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		