


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225808 GG
GTIN	7291075460421
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Geometrie	PNTR
Fabrikantnummer	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-code wisselplaat	SZMU 080408PNTR

Soort	IC5100
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG	geschikt	300 m/min	K
GGG	geschikt onder voorwaarden	240 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		