




SZMU 080412PNTR, IC5100, Type: GG



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 225809 GG |
| GTIN | 7291075440027 |
| Artikelklasse | 19A |

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | NEODO |
| Type | GG |
| Voeding f_z per tand | 0,25 mm |
| Geometrie | PNTR |
| Fabrikantnummer | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 |
| ISO-code wisselplaat | SZMU 080412PNTR |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Soort | IC5100 |
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|
| GG | geschikt | 300 m/min | K |
| GGG | geschikt onder voorwaarden | 240 m/min | K |
| nat maximaal | geschikt onder voorwaarden | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |