

**XNMU 040310T, IC808, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\ max} = 0,8$  mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	XNMU 040310T
Serie	LOGIQ4FEED
Type	UNI
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,8 mm
Geometrie	T
Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310T IC808

Soort	IC808
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		
Lucht	geschikt		