

**Garant**

**GARANT Master Mute wisselsnijkop voor diamantgladmaken, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 20**



**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265377 20     |
| GTIN          | 4069515036214 |
| Artikelklasse | 29E           |

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

Diamantgladmaakgereedschap voor materiaalklassen P, M, K, N en S.

**Functie:**

De druk van de diamant-gladwalspunt zorgt voor een materiaalstroom van de dicht aan de oppervlakte liggende materiaallaag.

**Toepassing:**

Voor de oppervlaktebewerking tot  $R_a = 0,3 \mu\text{m}$  van materialen tot 65 HRC.

**Gebruik:**

Snij snelheid  $v_c$  = waarde van de nabewerking (startwaarde). Bij trillingen de snij snelheid stapsgewijs verlagen. Voeding  $f = 70\%$  van de waarde van de nabewerking (startwaarde). Aanzet  $a_p = 0,1 \text{ mm}$  (startwaarde) tot max.  $0,2 \text{ mm}$ .

**Levering:**

Inclusief diamant-gladwalspunt en klemschroef.

**Opmerking:**

Vorbereidend wordt een oppervlaktekwaliteit van minstens  $R_a = 1,6 \mu\text{m}$  aanbevolen.

**Technische beschrijving**

## Gegevensblad

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$ | 24 mm       |
| Middenverplaatsing $L_3$       | 12 mm       |
| Serie                          | Master Mute |
| Diamant-gladwalspunt           | 269016 1    |
| Totale lengte L                | 21 mm       |
| Klemschroef                    | 269024 2    |
| Schacht-Ø $D_s$                | 20 mm       |
| Aantal koelkanalen             | 3           |
| Inwendige koeling              | ja          |
| Producttype                    | Snijkop     |

### Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265377-20>