

**TDCT 1505PDR, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 226576 INOX |
| GTIN | 7291075312737 |
| Artikelklasse | 19A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouder.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Type | INOX |
| ISO-code wisselplaat | TDCT 1505PDR |
| Serie | HELI3MILL |
| Voeding f_z | 0,2 mm |
| Geometrie | PDR |
| Fabrikantnummer | HM390 TDCT 1505PDR IC830 |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Soort | IC830 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------|
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | M |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |