

**SYHU 070400ADN, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 070400ADN IC830

ISO-code wisselplaat	SYHU 070400ADN
Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		