

**TDKT 1505PDR, IC5400, Type: GGG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Serie	HELI3MILL
Voeding $f_z$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	TDKT 1505PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Soort	IC5400

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG(G)	geschikt	240 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		