

**Garant****SC.T 120408, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

## Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Soort	HU7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat

ISO-code wisselplaat	SCGT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien