


**CCMT 09T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	IC807
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Serie	ISOTURN
Spaanbreker	M3P
Fabrikantnummer	CCMT 09T304-M3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien