


**CCMT 09T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,1 - 2 mm
Soort	IC807
Voeding f	0,06 - 0,25 mm/omw,
Serie	ISOTURN
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Hoofdtoepassing	P

Spaanbreker	F3P
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Snedecoördinaten	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fabrikantnummer	CCMT 09T304-F3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien