

**DCMT 11T308, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Serie	ISOTURN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	F3P
Soort	IC807
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,15 - 2 mm
Fabrikantnummer	DCMT 11T308-F3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien