

**DCMT 11T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Soort	IC807
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Spaanbreker	M3P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Serie	ISOTURN
Fabrikantnummer	DCMT 11T304-M3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien