

**VCMT 160402, Soort: IC807****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261390 IC807 |
| GTIN | 7291075424171 |
| Artikelklasse | 26B |

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| Aantal wisselingen/snikanten | 2 |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Spaanbreker | F3P |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 245 m/min |
| Snijmateriaal | HM |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 1,8 mm |
| Soort | IC807 |
| Snedeccondities | continu |
| ISO-code wisselplaat | VCMT 160402 |
| Serie | ISOTURN |
| Fabrikantnummer | VCMT 160402-F3P IC807 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |