

**DCMT 11T308, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Spaanbreker	M3P
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Soort	IC807
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	DCMT 11T308-M3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien