


**CNMG 120404, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	F3P
Soort	IC8150
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,5 mm
Fabrikantnummer	CNMG 120404-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien