

**CNMG 120408, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Soort	IC6015
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Spaanbreker	F3M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Fabrikantnummer	CNMG 120408-F3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien