


**CNMG 120408, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,85 mm
Snedecondities	continu
Spaanbreker	M3P

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	IC8150
Fabrikantnummer	CNMG 120408-M3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien