

**CNMG 120412, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Soort	IC6025
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	M3M
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Fabrikantnummer	CNMG 120412-M3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien