

**CNMG 120408, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Snededcondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,85 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Spaanbreker	M3M
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Soort	IC6025
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Fabrikantnummer	CNMG 120408-M3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien