

**DNMG 150612, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250811 IC8150 |
| GTIN | 7291075329858 |
| Artikelklasse | 26B |

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Voeding f | 0,15 - 0,6 mm/omw, |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Snedecondities | continu |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 180 - 400 m/min |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 4 |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 |
| Snij materiaal | HM |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking |
| Soort | IC8150 |
| Spaanbreker | M3P |
| Fabrikantnummer | DNMG 150612-M3P IC8150 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |