

**DNMG 150608, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	F3M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Soort	IC6015
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Fabrikantnummer	DNMG 150608-F3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien