

**DNMG 150612, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250811 IC6015
GTIN	7291075305159
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Soort	IC6015
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Spaanbreker	M3M
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking

Aantal wisselingen/snikanten	4
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Fabrikantnummer	DNMG 150612-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien