

**DNMG 150608, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250810 IC8250 |
| GTIN          | 7291075329872 |
| Artikelklasse | 26B           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Voeding f                    | 0,15 - 0,6 mm/omw,   |
| Soort                        | IC8250               |
| Hoofdtoepassing              | P                    |
| Hoekradius                   | 0,8 mm               |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4                    |
| Spaanbreker                  | M3P                  |
| Fijn/ruw-indeling            | Ruwe/fijne afwerking |
| Snijdiepte $a_p$             | 0,5 - 5 mm           |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat                | DNMG 150608                  |
| Snijmateriaal                       | HM                           |
| Snedecondities                      | licht onderbroken            |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 150 - 380 m/min              |
| Fabrikantnummer                     | DNMG 150608-M3P IC8250       |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |