

**VNMG 160408, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Spaanbreker	F3P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	IC8150

ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,08 - 0,24 mm/omw,
Fabrikantnummer	VNMG 160408-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien