


Garant**TCMT 110202, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110202 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1 mm
Voeding f : 0,1 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Spaanbreker	TIS
Snedeccondities	continu
Soort	HB7415

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien