

**VNMG 160408, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Spaanbreker	F3P
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Voeding f	0,08 - 0,24 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm

Snijmateriaal	HM
Soort	IC8250
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	VNMG 160408-F3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien