

Garant**TCMT 110204, Soort: CU7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110204 CU7010 Soort: CU7010
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 80 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Soort	CU7010
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	80 - 140 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien